

# Igły i strzykawki do aplikatorów pneumatycznych i dmuchaw

## 1. Strzykawki do dmuchaw



STRZYKAWKA BEZ IGŁY



STRZYKAWKA Z IGŁĄ

Wykonane z wyjątkowej mieszanki tworzyw sztucznych gwarantują najwyższą jakość. Nie pochłaniają wilgoci, nie odkształcają się i nie wyginają. Wyjątkowo wytrzymałe i lekkie. Strzykawka w komplecie z w pełni stabilizatorem. Napełnianie strzykawek jest bardzo proste i szybkie. Strzykawki są wielokrotnego użytku i pasują do dmuchaw wszystkich producentów.

Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Kaliber dmuchawki w mm
BD 1	1 ml	11 mm / 16 mm
BD 2	2 ml	11 mm / 16 mm
BD 3	3 ml	11 mm / 16 mm
BD 5	5 ml	14 mm / 16 mm

## 2. Igły do dmuchaw




Igły TDN mają metalową podstawę, a igły BN plastikową. Igły posiadają boczne otwory wtryskowe. Silikonowa nasadka zakładana na igłę uszczelnia otwory wtryskowe podczas napełniania strzykawki płynnym lekarstwem. Uwolnienie płynu następuje w momencie wkłucia się w skórę zwierzęcia i przesunięcia silikonowej nasadki powyżej otworów wtryskowych.

## **IGŁY DO DMUCHAW**

Nr. katalogowy igły	Rozmiar igły	
	Średnica (mm)	Długość (mm)
BN 0925	<b>0,9</b>	<b>25</b>
BN 1130	<b>1,1</b>	<b>30</b>
BN 1138	<b>1,1</b>	<b>38</b>
BN 1238	<b>1,2</b>	<b>38</b>
TDN 1520	<b>1,5</b>	<b>20</b>
TDN 1530	<b>1,5</b>	<b>30</b>
TDN 1538	<b>1,5</b>	<b>38</b>
TDN 1520 C (z kołnierzem)	<b>1,5</b>	<b>20</b>
TDN 1530 C (z kołnierzem)	<b>1,5</b>	<b>30</b>
TDN 1538 C (z kołnierzem)	<b>1,5</b>	<b>38</b>
TDN 2020	<b>2,0</b>	<b>20</b>
TDN 2030	<b>2,0</b>	<b>30</b>
TDN 2040	<b>2,0</b>	<b>40</b>
TDN 2060	<b>2,0</b>	<b>60</b>
TDN 2080	<b>2,0</b>	<b>80</b>
TDN 20100	<b>2,0</b>	<b>100</b>
TDN 2020 C (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>20</b>
TDN 2040 C (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>40</b>
TDN 2060 C (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>60</b>
TDN 2080 C (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>80</b>
TDN 20100 C (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>100</b>
TN 1530 treningowa	<b>1,5</b>	<b>30</b>

SSR 50 czerwone	kapturek silikonowy na igłę 2,0
SSG 50 zielone	Kapturek silikonowy na igłę 1,5
SSN 50 białe	Kapturek silikonowy na igłę 0,9/1,1/1,2

### 3.Strzykawki do aplikatorów pneumatycznych



Wykonane z wyjątkowej mieszanki tworzyw sztucznych gwarantują najwyższą jakość. Nie pochłaniają wilgoci, nie odkształcają się i nie wyginają. Mogą być używane w każdych warunkach klimatycznych. Doskonała balistyka gwarantuje bardzo wysoką celność. Kompatybilne z pistoletami i karabinami innych producentów.

## STRZYKAWKI DO APLIKATORÓW PNEUMATYCZNYCH

Nr. katalogowy strzykawki	Pojemność	Średnica lufy
TD 01-11	1 ml	11 mm
TD 02-11	2 ml	11 mm
TD 03-11	3 ml	11 mm
TD 05-11	5 ml	11 mm
TD 03-13	3 ml	13 mm
TD 05-13	5 ml	13 mm
TD 10-13	10 ml	13 mm
TD 15-13	15 ml	13 mm
TD 20-13	20 ml	13 mm
TD 01-16	1 ml	16 mm
TD 02-16	2 ml	16 mm
TD 03-16	3 ml	16 mm
TD 05-16	5 ml	16 mm
TD 10-16	10 ml	16 mm
TD 15-16	15 ml	16 mm
TD 20-16	20 ml	16 mm
GBST wełniany stabilizator		11mm i 13 mm
GBST 16 stabilizator plastikowo-wełniany		16 mm

## 4. Igły do aplikatorów pneumatycznych



Igły przeznaczone są do każdego rodzaju strzykawk. Igły są ślepo zakończone a preparat wstrzykiwany jest przez dwa boczne otwory, które podczas strzału zamknięte są przez specjalne silikonowe nakładki. W momencie wbicia się igły w skórę zwierzęcia nasadka natychmiast przesuwa się w górę uwalniając pod dużym ciśnieniem preparat. Metalowa podstawa igły szczelnie łączy ją ze strzykawką

Nr. katalogowy igły	Rozmiar igły	
	Średnica (mm)	Długość (mm)
TDN 1520	1,5	20
TDN 1530	1,5	30
TDN 1538	1,5	38
TDN 1520 C (z kołnierzem)	1,5	20
TDN 1530 C (z kołnierzem)	1,5	30
TDN 1538 C (z kołnierzem)	1,5	38
TDN 2020	2,0	20
TDN 2030	2,0	30
TDN 2040	2,0	40
TDN 2060	2,0	60
TDN 2080	2,0	80
TDN 20100	2,0	100
TDN 2020 C (z kołnierzem)	2,0	20
TDN 2040 C (z kołnierzem)	2,0	40



S 30 V	<b>Treningowa</b>	<b>11 mm</b>
SCH 30 V	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 300 V	
SCH 50 V	Kapturek zabezpieczający strzykawkę S 500 VN – S 2000 VN	

## Igły do aplikatorów TELINJECT

Nr. katalogowy igły	Rozmiar igły	
	Średnica (mm)	Długość ( mm )
K 1520 V	<b>1,5</b>	<b>20</b>
K 1530 V	<b>1,5</b>	<b>30</b>
K 1538 V	<b>1,5</b>	<b>38</b>
K 1550 V	<b>1,5</b>	<b>50</b>
K 2020 V	<b>2,0</b>	<b>20</b>
K 2030 V	<b>2,0</b>	<b>30</b>
K 2040 V	<b>2,0</b>	<b>40</b>
K 2060 V	<b>2,0</b>	<b>60</b>
K 2080 V	<b>2,0</b>	<b>80</b>
K 20100 V	<b>2,0</b>	<b>100</b>
K 1520 VR (z kołnierzem)	<b>1,5</b>	<b>20</b>
K 1530 VR (z kołnierzem)	<b>1,5</b>	<b>30</b>
K 1538 VR (z kołnierzem)	<b>1,5</b>	<b>38</b>
K 1550 VR (z kołnierzem)	<b>1,5</b>	<b>50</b>
K 2020 VR (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>20</b>
K 2030 VR (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>30</b>
K 2040 VR (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>40</b>
K 2060 VR (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>60</b>
K 2080 VR (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>80</b>

K 20100 VR (z kołnierzem)	<b>2,0</b>	<b>100</b>
UK 1530 V Treningowa	<b>1,5</b>	<b>30</b>